



# Twin Tractor. Benefícios à primeira vista.



Baixe gratuitamente o Aplicativo



Tire iBrochure

# Twin Tractor

**As grandes garras de tração são estruturadas em três ângulos diferentes para maximizar a tração e a autolimpeza.**

Sua grande área de contato e melhor distribuição do peso reduzem a compactação do solo.

Os pneus Twin Tractor podem substituir o uso do rodado duplo.

O Twin Tractor garante excelente estabilidade e conforto graças a construção combinada diagonal e radial.

O baixo índice de patinagem do Twin Tractor promove melhor força de tração e menor consumo de combustível, o que resulta em eficiência operacional.



MEDIDA	LI/SS	Modelo	Pneu novo		Pneus em serviço		SLR mm	RC mm	SRI	Aro	Tipo
			LARGURA mm	DIÂMETRO mm	LARGURA (max) mm	DIÂMETRO (max) mm					
<b>400/55-17.5</b>	125A8 (122B)	<b>T414</b>	400	880	422	906	408	2640	415	AG11.75	TUBELESS
<b>600/55-26.5 *</b>	148A8 (145B)	<b>T414</b>	600	1350	648	1379	620	4050	625	AG20.00	TUBELESS
<b>600/55-30.5</b>	150A8 (147B)	<b>T414</b>	600	1435	648	1475	670	4330	675	AG20.00	TUBELESS
<b>600/60-30.5</b>	153A8 (150B)	<b>T414</b>	600	1510	638	1545	700	4485	700	AG20.00	TUBELESS
<b>800/55-30.5</b>	172A8 (168B)	<b>T414</b>	820	1650	862	1716	760	4900	770	AG28.00	TUBELESS
<b>900/60-32</b>	176A8 (173B)	<b>T414</b>	900	1890	980	1968	860	5640	880	DW27B	TUBELESS
<b>710/65-38</b>	162A8 (158B)	<b>T414</b>	710	1860	774	1953	870	5626	885	DW24B	TUBELESS
<b>850/50-38</b>	163A8 (160B)	<b>T414</b>	850	1860	921	1875	850	5580	855	DW28B	TUBELESS
<b>850/60-38</b>	175A8 (172B)	<b>T414</b>	850	1980	921	2057	910	5880	930	DW28B	TUBELESS
<b>850/55-42</b>	161A8 (157B)	<b>T414</b>	850	1990	921	2067	900	5880	925	DW28B	TUBELESS

TUBELESS: Pneu pode ser usado sem câmara de ar

LI (Load Index) = Índice de Carga

SS (Speed Symbol) = Índice de Velocidade

RC = Circunferência de Rolamento

SLR (Static Loaded Radius) = Raio Estático Carregado

SRI (Speed Radius Index) = Índice de Raio de Velocidade

\* = Sujeito à disponibilidade



## TRELLEBORG

Trelleborg do Brasil Ltda.  
Avenida Charles Goodyear, 65 sala 03  
Santana de Parnaíba/ SP  
Tel.: +55 11 2802 9266 / 9277 / 9258  
[www.trelleborg.com/wheels/br](http://www.trelleborg.com/wheels/br)

