

# T410 Agroforest. Flessibilità a prima vista.



# T410 Agroforest

La linea T410 Agroforest rappresenta la scelta migliore sia per applicazioni agricole sia forestali. Garantisce ottime performance negli impieghi forestali gravosi e su campo, dove sono richiesti comfort e trazione.

- Fianco rinforzato per garantire sicurezza in caso di urti e perforazioni
- Speciale forma dei ramponi per assicurare eccellente aderenza e trazione sui terreni difficili
- Elevata stabilità anche in condizioni di lavoro gravose grazie al particolare disegno della spalla
- Superficie della costola più ampia se paragonata ai disegni agricoli tradizionali



MISURA	LI / SI	Linea	Pneumatico nuovo		Pneumatico in uso		SLR mm	RC mm	SRI mm	Cerchio	Camera
			SW mm	OD mm	SW (max) mm	OD (max) mm					
<b>320/85-24</b> (12.4-24)	127A8 (124B)	<b>T410 Agroforest</b>	325	1165	345	1192	546	3462	545	W9-W10- <b>W11</b>	12.4-24
<b>380/85-24</b> (14.9-24)	137A8 (134B)	<b>T410 Agroforest</b>	380	1260	410	1302	583	3768	590	W11- <b>W12</b> -W13	14.9-24
<b>380/85-28</b> (14.9-28)	139A8 (136B)	<b>T410 Agroforest</b>	380	1365	410	1403	637	4071	640	W11- <b>W12</b> -W13	14.9-28
<b>420/85-28</b> (16.9-28)	144A8 (141B)	<b>T410 Agroforest</b>	440	1435	451	1475	669	4275	670	W13-W14L- <b>W15L</b>	16.9-28
<b>420/85-30</b> (16.9-30)	145A8 (142B)	<b>T410 Agroforest</b>	440	1470	451	1526	686	4428	695	W13-W14L- <b>W15L</b>	16.9-30
<b>460/85-30</b> (18.4-30)	150A8 (147B)	<b>T410 Agroforest</b>	480	1550	491	1598	720	4632	695	W14L-W15L- <b>W16L</b>	18.4-30
<b>420/85-34</b> (16.9-34)	147A8 (144B)	<b>T410 Agroforest</b>	440	1575	451	1628	736	4734	745	W13L-W14L- <b>W15L</b>	16.9-34
<b>460/85-34</b> (18.4-34)	152A8 (149B)	<b>T410 Agroforest</b>	475	1645	491	1700	766	4938	775	W14L-W15L- <b>W16L</b>	18.4-34
<b>420/85-38</b> (16.9-38)	149A8 (146B)	<b>T410 Agroforest</b>	440	1680	451	1729	787	5037	795	W13-W14L- <b>W15L</b>	16.9-38
<b>460/85-38</b> (18.4-38)	154A8 (151B)	<b>T410 Agroforest</b>	470	1750	491	1801	819	5241	825	W14L-W15L- <b>W16L</b>	18.4-38
<b>520/85-38</b> (20.8-38)	160A8 (157B)	<b>T410 Agroforest</b>	520	1850	557	1911	859	5547	870	<b>DW16L</b> -DW18L	20.8-38



**TRELLEBORG**



Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A.  
 Sede Legale e Amministrativa: Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00010 Villa Adriana (Roma)  
 Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano  
 Tel. 02 66039.326/327 - Fax 02 66039.331  
[www.trelleborg.com/wheelsystems/it](http://www.trelleborg.com/wheelsystems/it)