

# Twin Implement. Versatilită a prima vista.



# Twin Implement

Gamma completa di pneumatici a bassa pressione ideali per macchine agricole utilizzate per gli impieghi più gravosi

| MISURA      | LI / SI        | Linea    | Pneumatico nuovo |       | Pneumatico in uso |             | SLR mm     | RC mm        | Cerchio nominale | Tipo      |
|-------------|----------------|----------|------------------|-------|-------------------|-------------|------------|--------------|------------------|-----------|
|             |                |          | SW mm            | OD mm | SW (max) mm       | OD (max) mm |            |              |                  |           |
| 280/60-15.5 | 115A8<br>103A8 | T421     | 260              | 730   | 275               | 747         | 325<br>335 | 2142<br>2163 | AG8.00           | TUBELESS  |
| 280/60-15.5 | 125A8<br>113A8 | T421     | 272              | 736   | 278               | 747         | 331        | 2194         | AG8.00           | TUBELESS  |
| 280/60-15.5 | 128A8          | T478     | 260              | 730   | 275               | 747         | 325        | 2142         | AG8.00           | TUBE TYPE |
| 400/60-15.5 | 145A8<br>132A8 | T404     | 400              | 875   | 436               | 907         | 384<br>396 | 2568<br>2594 | AG13.00          | TUBELESS  |
| 400/60-15.5 | 148A8<br>136A8 | T404     | 410              | 875   | 436               | 907         | 384<br>396 | 2568<br>2594 | AG13.00          | TUBELESS  |
| 400/60-15.5 | 145A8          | T478     | 400              | 875   | 436               | 907         | 384        | 2598         | AG13.00          | TUBELESS  |
| 420/55-17   | 133A8<br>121A8 | T421     | 415              | 898   | 420               | 912         | 397<br>404 | 2667<br>2685 | 13.00            | TUBELESS  |
| 400/55-17.5 | 131A8<br>119A8 | T404     | 400              | 880   | 420               | 902         | 388<br>400 | 2583<br>2609 | AG11.75          | TUBE TYPE |
| 400/55-22.5 | 147A8<br>135A8 | T404     | 400              | 1000  | 420               | 1021        | 446<br>460 | 3035<br>3045 | AG11.75          | TUBELESS  |
| 500/45-22.5 | 146A8<br>134A8 | T404     | 500              | 1020  | 528               | 1042        | 450<br>465 | 3020<br>3050 | AG16.00          | TUBELESS  |
| 500/60-22.5 | 155A8<br>143A8 | T404     | 500              | 1170  | 528               | 1200        | 500<br>530 | 3490<br>3510 | AG16.00          | TUBELESS  |
| 500/60-22.5 | 155A8<br>143A8 | T421     | 500              | 1170  | 528               | 1200        | 525<br>545 | 3490<br>3510 | AG16.00          | TUBELESS  |
| 560/45-22.5 | 154A8<br>142A8 | T404     | 540              | 1075  | 609               | 1111        | 475<br>490 | 3235<br>3245 | AG16.00          | TUBELESS  |
| 560/60-22.5 | 158A8<br>145A8 | T404     | 564              | 1235  | 609               | 1291        | 525<br>541 | 3675<br>3685 | AG16.00          | TUBELESS  |
| 560/60-22.5 | 167A8<br>155A8 | T404     | 564              | 1235  | 609               | 1291        | 525<br>541 | 3675<br>3685 | AG16.00          | TUBELESS  |
| 600/50-22.5 | 156A8<br>144A8 | T404     | 610              | 1170  | 638               | 1214        | 520<br>540 | 3460<br>3500 | AG20.00          | TUBELESS  |
| 600/50-22.5 | 156A8<br>144A8 | T423     | 600              | 1170  | 630               | 1214        | 520<br>540 | 3460<br>3500 | AG20.00          | TUBELESS  |
| 710/40-22.5 | 158A8<br>146A8 | T404     | 710              | 1160  | 773               | 1179        | 510<br>525 | 3460<br>3470 | AG24.00          | TUBELESS  |
| 400/60-26.5 | 147A8<br>135A8 | T404     | 400              | 1160  | 425               | 1187        | 525<br>540 | 3470<br>3490 | AG13.00          | TUBE TYPE |
| 500/60-26.5 | 159A8<br>147A8 | T421     | 500              | 1260  | 528               | 1289        | 560<br>580 | 3790<br>3810 | AG16.00          | TUBELESS  |
| 600/55-26.5 | 166A8<br>154A8 | T404     | 620              | 1360  | 638               | 1379        | 595<br>619 | 3970<br>4000 | AG20.00          | TUBELESS  |
| 600/55-26.5 | 166A8<br>154A8 | T421     | 600              | 1350  | 638               | 1379        | 595<br>619 | 3970<br>4000 | AG20.00          | TUBELESS  |
| 710/45-26.5 | 169A8<br>157A8 | T404     | 710              | 1350  | 773               | 1384        | 600<br>620 | 3980<br>4000 | AG24.00          | TUBELESS  |
| 710/45-26.5 | 169A8<br>157A8 | T423 MK2 | 710              | 1350  | 773               | 1384        | 590<br>610 | 3970<br>4020 | AG24.00          | TUBELESS  |
| 800/40-26.5 | 172A8<br>160A8 | T404     | 800              | 1350  | 840               | 1379        | 590<br>610 | 3970<br>4020 | AG28.00          | TUBELESS  |
| 800/40-26.5 | 172A8<br>160A8 | T423 MK2 | 800              | 1350  | 840               | 1379        | 600<br>620 | 3970<br>4010 | AG28.00          | TUBELESS  |
| 600/60-30.5 | 171A8<br>159A8 | T421     | 620              | 1500  | 638               | 1536        | 655<br>680 | 4420<br>4450 | AG20.00          | TUBELESS  |
| 650/65-30.5 | 173A8<br>161A8 | T404     | 660              | 1650  | 697               | 1679        | 710<br>740 | 4830<br>4860 | AG20.00          | TUBELESS  |
| 710/50-30.5 | 175A8<br>163A8 | T404     | 727              | 1500  | 773               | 1534        | 650<br>680 | 4425<br>4455 | AG24.00          | TUBELESS  |
| 710/50-30.5 | 175A8<br>163A8 | T423     | 730              | 1500  | 773               | 1534        | 660<br>690 | 4425<br>4455 | AG24.00          | TUBELESS  |
| 750/60-30.5 | 178A8<br>166A8 | T404     | 750              | 1650  | 804               | 1738        | 710<br>740 | 4830<br>4870 | AG24.00          | TUBELESS  |
| 800/45-30.5 | 178A8<br>166A8 | T404     | 800              | 1500  | 862               | 1545        | 650<br>670 | 4455<br>4485 | AG28.00          | TUBELESS  |
| 800/45-30.5 | 178A8<br>166A8 | T423     | 800              | 1500  | 840               | 1536        | 660<br>680 | 4420<br>4460 | AG28.00          | TUBELESS  |
| 850/50-30.5 | 179A8<br>167A8 | T404     | 850              | 1650  | 920               | 1684        | 691<br>723 | 4840<br>4880 | AG28.00          | TUBELESS  |



TRELLEBORG



Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A.  
Sede Legale e Amministrativa: Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00010 Villa Adriana (Roma)  
Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano  
Tel. 02 66039.326/327 - Fax 02 66039.331  
[www.trelleborg.com/wheelsystems/it](http://www.trelleborg.com/wheelsystems/it)