



Racor BSP de acero para prensar para mangueras con armadura metálica

Racores para mangueras de vapor y alta presión

Aplicaciones

Racor para prensar manguera de armadura metálica (vapor o limpieza) con pelado previo del revestimiento.

Especificaciones técnicas

Este racor debe ser prensado según el procedimiento de prensado Trelleborg.

Racord macho BSP cónico o racor hembra BSP de fondo plano : consultar.

Racores para mangueras de vapor y alta presión

Code Article	Ø nominal Rosca mm	Ø nominal Cuello mm	Ø máx. armadura mm	Stock
Racor BSP hembra de acero, cono 60°				
5005045	1/2"	13		•
5005046	3/4"	19		•
5005047	1"	25		•
5005048	1" 1/4	32		•
Racor BSP macho de acero, cono 60°				
5005049	1/2"	13		•
5005050	3/4"	19		•
5005051	1"	25		•
5005052	1" 1/4	32		•
Racor BSP hembra de acero, codo 90°, cono 60°				
5100008	1/2"	13		•
5100009	3/4"	19		•
5100010	1"	25		•
Campana de acero				
5005053		13	20,2	•
5005054		19	28,2	•
5005055		25	34,7	•
5005056		32	41,7	•

• = Producto en stock.



24 - 10 - 2002