



## Aplicaciones

Racor para prensar patentado de Trelleborg, especialmente concebido para las mangueras PULSOR 125 y 200 utilizadas en las bombas de hormigón.

## Ventajas

- Montaje con "caudal máximo".

## Especificaciones técnicas

### Presión de servicio:

PULSOR 125 = 70 bar.

PULSOR 200 = 85 bar

## Informaciones complementarias

Normalmente estos racores son prensados en fábrica.

Bajo pedido :

- racores sueltos
- otros racores con bridas giratorias o rosca macho ;
- Ø 200 mm ;
- racores carbonitrurados.

Ø int. Manguera mm	Tipo VICTAULIC		Tipo PUTZMEISTER		Tipo SCHWING	
	Ø nominal pulgadas	Stock	Ø nominal pulgadas	Stock	Ø nominal pulgadas	Stock
<b>Racor estándar para mangueras de hormigón (OEM)</b>						
50	3"	•	3"	•	3"	•
65	3"	•	3"	•	3"	•
75	3"	•	3"	•	3"	•
100	4"	1	4"	•		
100			4" 1/2	•	4" 1/2	•
125	5"	1	5"	•		
125			5" 1/2	•	5" 1/2	•
150	6"	1	6"	1	6"	•
200						
<b>Racor roscado paso de gas</b>						
50	2"	1				

• = Producto en stock.

1 = Producto no stock. Cantidad mínima = 10 unidades.

