

TRELLVAC Excavator



建筑 & 环境
粉末及粗糙类产品

应用

特别为挖掘设备上要求的物料抽吸功能所设计。

优点

- n 天然橡胶的特质及超大壁厚保证了产品的超长使用寿命。
- n 超强的灵活度极大的减轻了液压顶的负荷压力。
- n 较轻的质量方便了软管更换。

技术参数

管材: NR橡胶, 抗磨损, 黑色, 光滑。
骨架: 合成丝线, 内置螺旋钢丝加固。
防护层: SBR/NR, 黑色, 波纹状外观。
温度范围: - 30 °C 至 + 80 度。
导电性能: 内胶导电

接口与安装

两边扣押接头, 接头长度 70 mm.

其他信息

软管交货时在托盘上采用非盘卷的平放状态。

TRELLVAC Excavator

02/01/2012

内径 毫米	外径 毫米	爆破压力 巴	弯曲度 毫米	重量 kg/lg	长度 米	产品号	库存 (n) 或最小订 购量 米
251	± 1.5 283.0	± 2.0 0.9	500	99.0	5.3	5503403	n
				129.0	6.85	5503402	n
				149.0	7.9	5513188	n

商标

TRELLVAC Excavator



TRELLEBORG

浮雕式突起: 星期/年

