

TRELLVAC Extractor LD



建筑 & 环境
粉末及粗糙类产品

应用

管材可用于木材工业, 家具制造业, 机械, 冶金工业及其它各种工业领域的吸入灰尘, 碎屑, 金属颗粒, 煤气等操作.

优点

- n 质地轻而灵活.
- n 理想的弯曲半径.
- n 对产品的使用及操控性应给予建议.

技术参数

管材: SBR/NR(丁苯)橡胶, 抗磨损, 黑色, 光滑.
防护层: SBR/NR(丁苯)橡胶, 黑色, 波纹状外观.
温度范围: - 40 °C 至 + 90 度.
导电性能: 管材内壁导体, $R < 10^6 \Omega/\text{米}$.




其他信息

外壁的计算以外壁最高端为准.

耐性



柔韧度



重量



TRELLVAC Extractor LD

12/01/2012

内径 毫米	± 1.5	外径 毫米	± 1.0	爆破压力 巴	弯曲度 毫米	重量 千克/米	长度 米	产品号	库存 (n) 或最小订购量 米
38	± 1.5	43	± 1.0	0.9	45	0.48	12	0025890	n
51	± 1.5	56	± 1.0	0.9	70	0.63	12	0025908	n
63	± 1.5	68	± 1.0	0.9	95	0.72	12	0025916	n
76	± 1.5	81	± 1.0	0.9	115	0.86	12	0025932	n
90	± 1.5	96	± 1.0	0.9	125	1.01	12	0025965	n
102	± 1.5	108	± 1.0	0.9	145	1.32	12	0025973	n
113	± 1.5	120	± 1.0	0.9	155	1.46	12	0025981	n
127	± 1.5	134	± 1.0	0.7	170	1.63	12	0026005	n
152	± 1.5	159	± 1.0	0.4	195	1.94	12	0026013	n
178	± 1.5	185	± 1.0	0.25	220	2.28	12	0026021	12
204	± 1.5	211	± 1.0	0.15	245	2.58	12	0026039	n

商标

