

# KLENET

AGRICULTURA & AGROALIMENTARIA  
Limpieza en industrias agroalimentarias



## Aplicaciones

Lavado de suelos y lavado con agua caliente en la industria alimenticia, fábricas de conservas, lecherías, mataderos, etc.

## Ventajas

- Excelente resistencia a las altas temperaturas.
- Lisa para el manejo fácil con color suave, revestimiento no manchante.
- Excelente resistencia del revestimiento a las grasas animales y vegetales.
- No contiene ftalatos.

## Especificaciones técnicas

**Tubo interior :** NBR, de calidad alimentaria, blanco, liso.

**Armadura :** hilos sintéticos.

**Revestimiento :** NBR/PVC, resistente al agua y al aceite, azul, liso.

**Temperatura :** - 20 °C a + 95 °C.

**Estándar y certificaciones :**

Regulación UE n° 1935/2004 y 2023/2006.

Regulación FDA 21 CFR 177.2600.

Legislación alemana : BfR recomendación XXI cat. 3.

Legislación francesa.

Todas las pruebas relevantes de migración (Francia y FDA) fueron realizadas y confirmadas de conformidad con el Instituto Francés de Poitiers (IANESCO).

## Racores

Racores de diseño especial adaptados a estas aplicaciones, contáctenos para mayor información.

## KLENET

16/06/2010

Diam. int. mm	±	Diam. ext. mm	±	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código de artículo	Stock (■) o cant. mín m
13.0	± 0.5	21.4	± 0.7	10	30	80	0.30	20	0060962	■
								40	0060961	■
								60	0060952	4800
								120	0060953	■
16.0	± 0.7	25.0	± 0.8	10	30	95	0.38	20	0060964	■
								40	0060963	■
								60	0060954	1500
								120	0060955	■
19.0	± 0.7	28.4	± 0.8	10	30	115	0.48	20	0060966	■
								40	0060965	■
								60	0060956	■
25.0	± 1.0	35.0	± 1.1	10	30	155	0.62	20	0060968	◇
								40	0060967	■
								60	0060957	1500

◇ Según disponibilidad.

## Marcado

TRELLEBORG KLENET - WP 10 BAR 95 °C - Made in France

y en hueco grabado : semana/año

