

PROJECTOR 60

CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Manipulación de productos pulverulentos y abrasivos



Aplicaciones

Proyección y transporte de mortero seco, micro-hormigón, arena para mezcladores transportadores.

Ventajas

- Flexible y fácil de manejar.
- Ligera.
- Excelente resistencia del tubo interior a la abrasión.
- Tubo interior conductor de la electricidad estática, que aumenta la seguridad del operador.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NR, resistente a la abrasión, negro, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : SBR, resistente a las inclemencias del tiempo y al desgaste, negro, bandelado.

Temperatura : - 30 °C a + 70 °C.

Propiedades eléctricas : tubo conductor, $R < 2.10^6 \Omega/m$.

Propiedades especiales : resistencia del tubo a la abrasión $< 70 \text{ mm}^3$, conforme a la norma DIN 53516.

PROJECTOR 60

18/02/2009

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm		Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código de artículo	Stock (■) o cant. mín m
65.0	10.0	± 0.75	85.0 ± 1.5	20	60	320	2.94	20	5501065	200
89.0	10.5	± 0.75	110.0 ± 1.5	20	60	500	4.13	20	5501066	200

Marcado

