


PLUTON GEMELO EN 559

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Gas y soldadura



Aplicaciones

Manguera bitubo de caucho para soldadura.

Ventajas

- n Flexible y ligera para un manejo fácil.
- n Con la manguera doble no es necesario conectar sistemas.
- n Larga vida útil.
- n Revestimiento altamente resistente a las condiciones atmosféricas (ozono, golpes de calor).
- n Tubo resistente a las llamas en caso de retroceso.
- n Refuerzo textil muy fuerte : alto factor de seguridad.
- n Marcado según norma, indicación del gas y la fecha de fabricación.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : SBR/NR, negro, liso.
 Armadura : hilos sintéticos.
 Revestimiento : EPDM, , rojo para acetileno, azul para oxígeno, liso.
 Temperatura : - 30 °C a + 80 °C.
 Estándar y certificaciones :
 EN 559, ISO 3821.

Racores

Longitudes de 80 y 120 m disponibles bajo demanda.
 Uniones de manguera por puentes de caucho extruido.

PLUTON GEMELO EN 559

07/02/2012

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código artículo	Stock (n) o cant min m		
5	± 0.5	3.5	12	± 0.6	20.0	60	55	0.29	20	0061052	3480
									40	0061053	3480
									50	0129688	3450
6.3	± 0.5	2.85	12	± 0.6	20.0	60	55	0.25	20	0061054	n
									40	0061055	n
									50	5500480	n
8	± 0.5	3	14	± 0.6	20.0	60	65	0.32	20	0061056	n
									40	0061057	n
									50	5500481	n
									80	0200048	n
									120	0200049	n
10	± 0.5	3.50	17	± 0.6	20.0	60	75	0.45	20	0061058	n
									40	0061059	n
									50	0071126	n

▣ Según disponibilidad.

Marcado

