

TRELLVAC Excavator

CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Manipulación de productos pulverulentos y abrasivos



Aplicaciones

Manguera especialmente diseñada para excavadoras.

Ventajas

- n Larga duracion de vida, gracias a la buena calidad del caucho NR y su gran espesor.
- n Una exepcional flexibilidad que reduce el esfuerzo de los gatos hidráulicos.
- n Fácil sustitución de la manguera, gracia a su bajo peso.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NR resistente al desgaste, negro, liso.

Armadura : capas textiles con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

Revestimiento : SBR/NR, negro, corrugado.

Temperadura : - 30 °C a + 80 °C.

Propiedades eléctricas : tubo conductor.

Racores

Longitudes finales 70 m.

Informaciones complementarias

Las mangueras son entregadas en longitudes rectas sobre palet.

TRELLVAC Excavator

21/11/2011

Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Depresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/lg	Longitud m	Código artículo	Stock (n) o cant min m		
251	± 1.5	283.0	± 2.0	0.9	500	99.0	5.3	5503403	n
						129.0	6.85	5503402	n
						149.0	7.9	5513188	n

Marcado



y en relieve : semana/año

