

# VULPANE EN 559

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL  
Gas y soldadura



## Aplicaciones

Manguera de caucho para GLP (bombonas de gas, calefactores, soldadura y líneas de GLP).

## Ventajas

- n Flexible y ligera para un manejo fácil.
- n Vida útil prolongada y segura : - Revestimiento altamente resistente a las condiciones atmosféricas (ozono, golpes de calor); - Componentes de caucho especiales de alta calidad; - Refuerzo textil muy fuerte : alto factor de seguridad.
- n Marcado según norma

## Especificaciones técnicas

Tubo interior : NBR/SBR, negro, liso.  
Armadura : 2 capas espirales de hilos sintéticos.  
Revestimiento : EPDM, naranja, liso.  
Temperadura : - 30 °C a + 80 °C.  
Estándar y certificaciones :  
EN 559, ISO 3821, DG 3910 .

## VULPANE EN 559

07/02/2012

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código artículo	Stock (n) o cant min m
6.3 ± 0.5	2.85	12.0 ± 0.6	20.0	60	55	0.12	20	0200010	n
							40	0200009	n
							120	0200008	n
8 ± 0.5	3.00	14.0 ± 0.6	20.0	60	65	0.15	20	0200013	n
							40	0200012	n
							120	0200011	n
9 ± 0.5	3.00	15.0 ± 0.6	20.0	60	70	0.18	20	0200551	n
							40	0200552	n
							120	0200553	n
10 ± 0.5	3.50	17.0 ± 0.6	20.0	60	75	1.21	20	0200016	n
							40	0200015	n
							120	0200014	6960

▣ Según disponibilidad.

## Marcado



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France  
[www.trelleborg.com/industrialhose](http://www.trelleborg.com/industrialhose)