

# SABLEX

CONSTRUCTION & ENVIRONNEMENT  
Sablage/Grenaillage



## Applications

Nettoyage et grenaillage de pièces en fonte, surfaces métalliques, façades et ouvrages divers.

## Avantages

- n Léger, souple et maniable.
- n Faibles tolérances facilitant le raccordement.
- n Stabilité longitudinale du tuyau en pression (aucun risque que l'opérateur perde le contrôle du tuyau sous pression).
- n Le mélange du tube conducteur augmente la sécurité de l'opérateur en supprimant le risque de cassure du fil de masse (dans le cas d'une construction avec fil de masse).

## Caractéristiques techniques

Tube : NR résistant à l'abrasion, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : SBR résistant à l'abrasion et aux intempéries, noir, aspect grain toile.

Température : - 30 °C à + 70 °C.

Propriétés électriques : tube conducteur,  $R < 2.10^6 \Omega/m$ .

Propriétés spécifiques : résistance du tube à l'abrasion  $< 70 \text{ mm}^3$  conformément à la norme DIN 53 516.

# SABLEX

29/07/2011

| Diamètre intérieur<br>mm | Epaisseur de paroi<br>mm | Diamètre extérieur<br>mm | Pression de service<br>bar | PLNE<br>bar | Rayon de courbure<br>mm | Poids<br>kg/m | Longueur<br>m | Code article | Stock (n) ou min. de cde<br>m |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| 13                       | 7.0 ± 0.50               | 27.0 ± 1.0               | 12.0                       | 40          | 65                      | 0.58          | 20            | 0028711      | ▣                             |
|                          |                          |                          |                            |             |                         |               | 40            | 0060061      | n                             |
| 16                       | 7.0 ± 0.50               | 30.0 ± 1.0               | 12.0                       | 40          | 80                      | 0.68          | 20            | 0028719      | 400                           |
|                          |                          |                          |                            |             |                         |               | 40            | 0028720      | 400                           |
| 19                       | 7.5 ± 0.50               | 34.0 ± 1.0               | 12.0                       | 40          | 100                     | 0.78          | 20            | 0028745      | n                             |
|                          |                          |                          |                            |             |                         |               | 40            | 0028746      | n                             |
| 25                       | 7.0 ± 0.50               | 39.0 ± 1.0               | 12.0                       | 40          | 125                     | 0.86          | 20            | 0060969      | n                             |
|                          |                          |                          |                            |             |                         |               | 40            | 0060970      | n                             |
| 32                       | 8.0 ± 0.50               | 48.0 ± 1.0               | 12.0                       | 40          | 160                     | 1.3           | 20            | 0060971      | n                             |
|                          |                          |                          |                            |             |                         |               | 40            | 0060972      | n                             |
|                          |                          | 20                       |                            |             |                         |               | 0070785       | 400          |                               |
|                          |                          | 40                       |                            |             |                         |               | 0070786       | 200          |                               |
| 35                       | 9.0 ± 0.50               | 53.0 ± 1.0               | 12.0                       | 40          | 190                     | 1.57          | 40            | 0070788      | 200                           |
|                          |                          |                          |                            |             |                         |               | 40            | 0070789      | 200                           |
| 38                       | 10.0 ± 0.50              | 58.0 ± 1.0               | 12.0                       | 40          | 170                     | 1.89          | 20            | 0070790      | n                             |
|                          |                          |                          |                            |             |                         |               | 40            | 0070790      | n                             |
| 40                       | 10.0 ± 0.50              | 60.0 ± 1.0               | 12.0                       | 40          | 180                     | 1.97          | 20            | 0028786      | 600                           |
|                          |                          |                          |                            |             |                         |               | 40            | 0028787      | n                             |
| 42                       | 9.0 ± 0.50               | 60.0 ± 1.0               | 12.0                       | 40          | 240                     | 1.81          | 20            | 0070791      | 200                           |
|                          |                          |                          |                            |             |                         |               | 40            | 0070792      | 200                           |
| 50                       | 10.0 ± 0.75              | 70.0 ± 1.5               | 12.0                       | 40          | 250                     | 2.36          | 20            | 0060973      | ▣                             |
|                          |                          |                          |                            |             |                         |               | 40            | 0060974      | n                             |
| 63                       | 10.0 ± 0.75              | 83.0 ± 1.5               | 12.0                       | 40          | 325                     | 2.9           | 40            | 0060077      | 160                           |
| 65                       | 10.0 ± 0.75              | 85.0 ± 1.5               | 12.0                       | 40          | 320                     | 2.95          | 20            | 0070797      | 200                           |
|                          |                          |                          |                            |             |                         |               | 40            | 0070798      | 200                           |
| 76                       | 10.0 ± 0.75              | 96.0 ± 1.5               | 12.0                       | 40          | 400                     | 3.42          | 20            | 0028851      | ▣                             |
|                          |                          |                          |                            |             |                         |               | 40            | 0070784      | 120                           |
| 102                      | 10.0 ± 0.75              | 122.0 ± 1.5              | 10.0                       | 40          | 550                     | 4.4           | 20            | 0028859      | ▣                             |
|                          |                          |                          |                            |             |                         |               | 40            | 0028860      | 80                            |

▣ Selon disponibilité.

Marquage



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France  
www.trelleborg.com/industrialhose