

PROJECTOR 100



CONSTRUCTION & ENVIRONMENT

Materialtransportslanger/Mørtel- og betongslange

Bruksområde

Pumping, sprøyting og transport av mørtel, betong, gips, avrettermasse og lignende avhengig av driftstrykk.

Egenskaper

- n Lav vekt og enkel å håndtering.
- n Meget god slitestyrke.
- n Ledende innergummi.
- n Samme kuplinger/hylser som Pulsor 125 kan brukes i 50 og 65 mm.

Tekniske beskrivelse

Innergummi: slitestendig NR, svart, glatt.

Armering: syntetisk tekstil.

Yttergummi: slit- og værbestandig SBR, svart, vevklett.

Temperaturområde: - 30 °C til + 70 °C.

Elektriske egenskaper: ledende innergummi, $R < 2.10^6 \Omega/m$.

Spesielle egenskaper: slitestyrke $< 70 \text{ mm}^3$ ihht DIN 53 516.

Övrig informasjon

13.3 m lengder er tilgjengelig på forespørsel, min ordre er tre stk eller antall multiplert med 3.

Andre godstykkelser og/eller sprengtrykk på forespørsel.

PROJECTOR 100

05/01/2012

ID mm	Tykkelse mm	YD mm	Arbeidstrykk bar	Sprengtrykk bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Artikel	Lager (n) eller min. bestilling m
25	7.0 +0/-1	39.0 ±1.0	40.0	100	100	0.87	40	0061494	n
32	8.0 +0/-1	48.0 ±1.0	40.0	100	150	1.24	40	0127153	400
35	6.5 +0/-1	48.0 +0/-1	40.0	100	180	1.06	40	0061496	n
38	10.0 +0/-1	58.0 ±1.0	40.0	100	180	1.84	40	0127156	200
40	10.0 +0/-1	60.0 ±1.0	40.0	100	200	1.92	40	0127170	200
50	7.5 ±0.7	65.0 ±1.5	40.0	100	370	1.64	40	0127179	400
	9.0 ±0.7	68.0 ±1.5				2.04	40	0061501	n
60	10.0 ±0.7	80.0 ±1.5	40.0	100	340	2.72	40	0127183	160
65	10.0 ±0.7	85.0 ±1.5	40.0	100	380	2.93	40	0061500	n

Merking



TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
www.trelleborg.com/industrialhose