

PROJECTOR 60

CONSTRUCTION & ENVIRONMENT

Materialtransportslanger/Mørtel- og betongslange



Bruksområde

Pumping, sprøyting og transport av mørtel, betong, gips, avrettermasse og lignende avhengig av driftstrykk.

Egenskaper

- Lav vekt og enkel å håndtering.
- Meget god slitestyrke.
- Ledende innergummi.

Teknisk beskrivelse

Innergummi: slitestendig NR, svart, glatt.

Armering: syntetisk tekstil.

Yttergummi: slit- og værbestandig SBR, svart, veviklet.

Temperaturområde: - 30 °C til + 70 °C.

Elektriske egenskaper: ledende innergummi, $R < 2 \cdot 10^6 \Omega/m$.

Spesielle egenskaper: slitestyrke $< 70 \text{ mm}^3$ ihht DIN 53516.

PROJECTOR 60

18/02/2009

ID	Gods- tykkelse	Yd	Arbeids- trykk	Spreng- trykk	Bøye- radius	Vekt	Lengde	Artikkel nr	Lager (■) eller min. ordre
mm	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m		m
65.0	10.0 ± 0.75	85.0 ± 1.5	20	60	320	2.94	20	5501065	200
89.0	10.5 ± 0.75	110.0 ± 1.5	20	60	500	4.13	20	5501066	200

Merking

