

# TRELLVAC Handler MD

CONSTRUCTION & ENVIRONMENT  
Materialtransportslanger/Arbeidsslange MD



## Bruksområde

Lette slanger med stor slitestyrke og god fleksibilitet, utviklet for bruk som arbeidsslanger på sugebiler.  
Lett, bøyelig slange med god slitestyrke. Dette er arbeidsslanger som brukes nærmest arbeidsplassen.

## Egenskaper


- n Lett og fleksibel med god slitestyrke.
- n Medium duty, brukes på lette materialer, der vekt og fleksibilitet er viktigst.

## Tekniske beskrivelse

Innergummi: slitestendig NR, svart, glatt.  
Armering: syntetisk tekstil, vevd med stålspiral.  
Yttergummi: slit- og værbestandig SBR, svart, korrugert.  
Temperaturområde: - 30 °C til + 90 °C.  
Elektriske egenskaper: ikke ledende.

## Övrig informasjon

Yd målt på toppen av korrugeringen.



# TRELLVAC Handler MD

21/11/2011

ID mm		YD mm		Maks vakuum bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Artikel	Lager (n) eller min. bestilling m
51	+ 1.5/- 1.5	63.0	± 1.5	0.9	300	1.3	12	5501133	12
76	+ 1.5/- 1.5	91.0	± 1.5	0.9	350	2.0	12	1776690	n
102	+ 1.5/- 1.5	118.0	± 1.5	0.9	400	2.9	12	1776700	n
127	+ 1.5/- 1.5	144.0	± 1.5	0.9	500	3.9	12	1973590	n
152	+ 1.5/- 1.5	167.0	± 1.5	0.9	600	4.5	12	1776710	n
178	+ 1.5/- 1.5	195.0	± 1.5	0.9	700	5.2	12	2303130	12
204	+ 1.5/- 1.5	224.0	± 1.5	0.9	800	7.0	12	1776720	12

Merking

