

TRELLVAC Excavator



BYGGNADS- & MILJÖSLANG
Sugslang

Användningsområde

Special konstruerad arbetslang för grävmaskiner.

Egenskaper

- Långlivslängd tack vare den tjocka innertuben av hög kvalitativt naturgummi.
- Extraordinär flexibilitetsom minskar ansträngningen av den hydrauliska domkraften.
- Enkelt byta av slang tack vare den dess låga vikt.

Teknisk beskrivning

Innertub: slitagebeständig NR, svart, slät.
Armering: syntetisk textilkord med inbäddad stålspiral.
Yttergummi: SBR/NR, svart, korrugerad.
Temperaturområde: - 30 °C till + 80 °C.
Elektriska egenskaper: ledande innertub

Kopplingar/tillbehör

Muffar i slang änden, längd 70 mm.

Övrig information

Slangen levereras i raka längder, på pall.

TRELLVAC Excavator

21/11/2011

ID mm	YD mm	Max. vakuum bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/lg	Langd m	Artikel	Lager (n) eller min. order m		
251	± 1.5	283.0	± 2.0	0.9	500	99.0	5.3	5503403	n
						129.0	6.85	5503402	n
						149.0	7.9	5513188	n

Märkning



Inpräglad märkning: vecka/år



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
www.trelleborg.com/industrialhose