


ASPIVRAC S

BYGGNADS- & MILJÖSLANG
Sugslang



Användningsområde

Industriell vakuumrengöringsutrustning för byggavfall som stenkross, grus, sand, spån, damm mm.
Lämplig för såväl fast installation i industrisugsystem som mobila applikationer (saneringsugbilar).
Även lämplig för sug- eller trycktransport av pellets, foder granulat, keramiska granulat mm.

Egenskaper

- Stabil och lätthanterlig.
- Liten böjningsradie.
- Bra yttre slitbeständighet.

Teknisk beskrivning

Innertub: slitagebeständig NR, svart, slät.
Armering: syntetisk textilkord med inbäddad stålspiral.
Yttergummi: väderbeständig NR, svart, korrugerad.
Temperaturområde: - 30 °C till + 80 °C.
Elektriska egenskaper: ledande inner- och yttergummi, $R < 10^6 \Omega/m$



Slitstyrka



Flexibilitet



Vikt



ASPIVRAC S

01/02/2012

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbets- tryck bar	Spräng- tryck bar	Max. vakuum bar	Böjnings- radie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (n) eller min. order m	
50	± 1.5	8.0 ± 1.0	66.0 ± 2.0	1.5	4.5	0.8	100	1.91	10	0061603	40
									20	0061604	n
60	± 1.5	8.0 ± 1.0	76.0 ± 2.0	1.5	4.5	0.8	120	2.46	10	0122616	40
									20	0122624	40
70	± 1.5	8.0 ± 1.0	86.0 ± 2.0	1.5	4.5	0.8	140	2.81	10	0122651	40
									20	0122699	40
75	± 1.5	8.0 ± 1.0	91.0 ± 2.0	1.5	4.5	0.8	150	3.02	10	0061605	40
									20	0061606	n
80	± 1.5	8.0 ± 1.0	96.0 ± 2.0	1.5	4.5	0.8	160	3.16	10	0061607	n
									20	0061608	n
90	± 1.5	8.0 ± 1.0	106.0 ± 2.0	1.5	4.5	0.8	180	3.46	10	0061609	n
									20	0061610	n
100	± 1.5	8.0 ± 1.0	116.0 ± 2.0	1.5	4.5	0.8	200	3.8	10	0061611	n
									20	0061612	n
110	± 1.5	8.0 ± 1.0	126.0 ± 2.0	1.5	4.5	0.8	220	4.15	10	0061613	40
									20	0061614	n
125	± 1.5	9.0 ± 1.0	143.0 ± 2.0	1.5	4.5	0.8	250	5.28	10	0061615	n
									20	0061616	n
150	± 1.5	8.5 ± 1.0	167.0 ± 2.0	1.5	4.5	0.8	300	6.26	10	0061617	n
									20	0061618	n
200	± 1.5	13.0 ± 1.5	226.0 ± 2.5	1.5	4.5	0.8	400	8.92	10	0061619	n

Märkning

Omärkt



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
www.trelleborg.com/industrialhose