

# TRELLVAC Handler MD

BYGGNADS- & MILJÖSLANG  
Materialtransport/Sugslang



## Användningsområde

Arbets slang till saneringssugbilar för materialtransport genom tryck eller vakuum av grövre slitande material som spån, damm, stenskrivor, grus, sand mm.

## Egenskaper

- n Lätt och flexibel konstruktion.
- n Mycket god slitstyrka.

## Teknisk beskrivning

Innertub: slitagebeständig NR, svart, slät.

Armering: syntetisk väv, stålspiral.


Yttergummi: slit och väderbeständig SBR, svart, korrugerad.

Temperaturområde: - 30 °C till + 90 °C.

Elektriska egenskaper: icke ledande innergummi.

## Övrig information

YD mätt på toppen av korrugeringen.



# TRELLVAC Handler MD

21/11/2011

ID mm		YD mm		Max. vakuum bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Langd m	Artikel	Lager (n) eller min. order m
51	+ 1.5/- 1.5	63.0	± 1.5	0.9	300	1.3	12	5501133	12
76	+ 1.5/- 1.5	91.0	± 1.5	0.9	350	2.0	12	1776690	n
102	+ 1.5/- 1.5	118.0	± 1.5	0.9	400	2.9	12	1776700	n
127	+ 1.5/- 1.5	144.0	± 1.5	0.9	500	3.9	12	1973590	n
152	+ 1.5/- 1.5	167.0	± 1.5	0.9	600	4.5	12	1776710	n
178	+ 1.5/- 1.5	195.0	± 1.5	0.9	700	5.2	12	2303130	12
204	+ 1.5/- 1.5	224.0	± 1.5	0.9	800	7.0	12	1776720	12

Märkning

