



Brawler HD Skid Steer

PREMIUM VOLLGUMMI

Brawler Skid-Steer-Reifen vermeiden Ausfallzeiten und bieten eine hervorragende Fahrzeugleistung bei schweren Einsätzen. Sie zeichnen sich durch eine verbesserte Gummimischung aus, die für eine höhere Schnittfestigkeit und Beständigkeit gegen Stollenausbrüche sorgt. Trelleborg stellt die HD Baureihe mit und ohne die elliptischen Solidflex-Öffnungen her.

Die Montage des HD Skid Steer ist einfach. Er wird nicht aufgepresst - der Reifen verfügt über eine integrierte Felge, die einfach aufgeschraubt wird. Der Brawler Skid Steer ist aus einer hochwertigen, verschleißfesten und widerstandsfähigen Gummimischung für den Berg- bzw. Tagebau hergestellt. Der Brawler Solidflex ist auch in einer nicht-kreidenden Gummimischung erhältlich.

Haupteigenschaften

- Die langlebige schnittfeste Gummimischung eliminiert Ausfallzeiten aufgrund von Stichverletzungen und Seitenwandschnitten
- Keine Spezialausrüstung für die Montage erforderlich
- Hat die strengen Tests der OEMs bestanden

Reifenmerkmale



ELLIPTISCHE
ÖFFNUNGEN*



SCHNITTFESTE
GUMMIMISCHUNG



DURCHSTICHFEST



RAD- UND RAD-
SCHEIBENSYSTEM

*nur für Solidflex-Reifen erhältlich



HD Solidflex
Traktion

HD Solidflex
Profillos

HD
Traktion

HD
Profillos

Einsatzbereiche



KOMPAKTRADLADER



TELESKOPLADER



KOMPAKTLADER

Brawler HD Skid Steer

PREMIUM VOLLGUMMI

HD SOLIDFLEX TRAKTION

Reifengröße	Alternative Luftreifengröße	Außendurchmesser [mm]	Querschnittsbreite [mm]	Gummi-Stärke [mm]	Profiltiefe [mm]	Tragfähigkeit 10 km/h [kg]
31x6x10	10-16.5	785	254	158	48	3.000
33x6x11	12-16.5	840	279	155	61	3.600
36x7x11	14-17.5	915	279	168	71	3.885

HD SOLIDFLEX PROFILLOS

Reifengröße	Alternative Luftreifengröße	Außendurchmesser [mm]	Querschnittsbreite [mm]	Gummi-Stärke [mm]	Profiltiefe [mm]	Tragfähigkeit 10 km/h [kg]
31x5x9	10-16.5	785	229	131	48	2.690
33x6x8	8-16	840	203	156	61	2.500
33x6x10	12-16.5	840	254	156	61	3.340

HD TRAKTION

Reifengröße	Alternative Luftreifengröße	Außendurchmesser [mm]	Querschnittsbreite [mm]	Gummi-Stärke [mm]	Profiltiefe [mm]	Tragfähigkeit 10 km/h [kg]
31x5x7	7.50-16	785	178	131	38	2.460
31x5x8	10-16.5	785	229	131	38	3.290
33x6x8	8-16	840	203	156	46	2.875
33x6x10	12-16.5	840	254	156	46	3.705

HD PROFILLOS

Reifengröße	Alternative Luftreifengröße	Außendurchmesser [mm]	Querschnittsbreite [mm]	Gummi-Stärke [mm]	Profiltiefe [mm]	Tragfähigkeit 10 km/h [kg]
31x5x7	7.50-16	785	178	131	48	2.460
31x5x9	10-16.5	785	229	131	48	3.290
33x6x8	8-16	840	203	156	61	2.875
33x6x10	12-16.5	840	254	156	61	3.705
36x7x11	14-17.5	915	279	169	117	4.245



Yokohama TWS Germany GmbH
Siemensring 44 F | 47877 Willich | Germany
tws.wil.info@yokohama-tws.com

Yokohama TWS Austria GmbH
Am Teich 1 | 4300 St. Valentin | Austria
tws.at.info@yokohama-tws.com

Yokohama TWS Switzerland GmbH
Bertiswilstrasse 52 | 6023 Rothenburg | Schweiz
tws.ch.info@yokohama-tws.com

www.yokohama-tws.com

Folgen Sie uns

