



Trelleborg Lyon Services

FLEXIBLES & RACCORDS POUR L'INDUSTRIE

TRELLEBORG Lyon Services

Flexibles & Raccords pour l'industrie

www.trelleborg.com/fluidhandling

TRELLEBORG GROUP LEADER IN POLYMER SOLUTIONS

Trelleborg est un leader mondial des solutions polymères techniques qui assurent l'étanchéité, l'amortissement et la protection des applications stratégiques dans des environnements exigeants. Ses solutions innovantes sont des accélérateurs de croissance durables pour ses clients. En 2022, le groupe Trelleborg a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 30 milliards de couronnes suédoises dans une quarantaine de pays. Le groupe comprend deux secteurs d'activité : Trelleborg Industrial Solutions et Trelleborg Sealing Solutions. L'action Trelleborg est cotée en bourse depuis 1964 et est cotée au Nasdaq Stockholm, Large Cap. www.trelleborg.com



INDUSTRIAL SOLUTIONS



MEDICAL SOLUTIONS



SEALING SOLUTIONS

TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS

Nous protégeons l'essentiel, nous innovons pour demain

Chez Trelleborg Fluid Handling Solutions, nous nous efforçons de protéger ce qui est important pour vous, qu'il s'agisse de garantir la pureté des produits alimentaires ou de préserver l'intégrité environnementale de nos océans. Notre engagement va au-delà, nous préparant aux défis de demain avec des solutions innovantes, fiables et durables qui protègent les individus, les équipements et l'environnement.

Des solutions fiables pour le transfert de fluides

Nous construisons l'avenir avec des solutions qui garantissent le transfert de fluides en toute sécurité et respecte l'environnement grâce à des conceptions durables. Nous sommes votre partenaire de confiance pour les solutions de transfert de fluides.

Votre partenaire de confiance pour la gestion des fluides

Fort de plus de 100 ans d'expertise en ingénierie, Trelleborg Fluid Handling Solutions va au-delà de la gestion traditionnelle des fluides. Nous ne nous limitons pas à l'ingénierie, nous cherchons à redéfinir l'excellence avec précision et soin.



AIRCRAFT REFUELING



AQUACULTURE



CHEMICAL FLUID TRANSFER



CONSTRUCTION



FOOD & BEVERAGE PRODUCTION



MARINE & LEISURE BOAT



PETROCHEMICALS



ENERGY TRANSFER



MANUFACTURING & MACHINE TOOLS



WATER & WASTE WATER MANAGEMENT



MINING EQUIPMENT



OIL TRANSFER




30 Plus de collaborateurs



25 000 Flexibles par an



4 ateliers dédiés Inox, PTFE, Composite et caoutchouc



Service client disponible de
8h à **17:30h**



Bâtiment à énergie verte



Applications principales

TRANSFERTS D'HYDROCARBURES

Fluides : hydrocarbures liquides, carburants, biocarburants, vapeur, gaz naturel ou GPL.

Applications : camions citerne, dépôts pétroliers, raffineries, ports, bunkering.

TRANSFERTS CHIMIQUES

Fluides : produits chimiques agressifs et corrosifs, vapeur.

Applications : industrie chimique, camions citerne.

TRANSFERTS PRODUITS ALIMENTAIRES & ABRASIFS

Fluides : transfert en vrac de produits solides tels que le ciment, le sable, la silice, les granulés ou les produits alimentaires pulvérulents.

Applications : industrie générale, construction, agro-alimentaire, camions citerne.

TYPES DE PRODUIT

- Composite
- Convoluté PTFE
- Inox
- Caoutchouc
- Raccords




TYPES DE PRODUIT

- Composite
- Convoluté PTFE
- Inox
- Caoutchouc
- Raccords



TYPES DE PRODUIT

- Inox
- Caoutchouc
- Raccords



Flexibles Composite

Le revêtement et le type de film de nos tuyaux composites sont spécialement adaptés pour résister aux hydrocarbures et produits chimiques agressifs.

APPLICATIONS



Hydrocarbures, Chimie & Camions citerne



Transferts d'usine



Transferts maritimes



Vapeur



Drainage des toits flottants

CARACTÉRISTIQUES

- Très flexibles et faciles à manipuler
- Excellente résistance aux hydrocarbures et produits chimiques
- Aspiration et refoulement
- Diamètres de 25 à 250mm (au-delà nous consulter)



13765 : 2018

Convient en zone ATEX



Revêtement : le revêtement en film imprégné de PVC protège contre la corrosion, l'attaque des liquides, les rayons UV, le feu et l'ozone.


Gamme de températures de -30 à +100°C.

Non-contamination des fluides : le revêtement intérieur est adapté aux fluides transférés



Flexibles en Acier inoxydable

Nos tuyaux ondulés en acier inoxydable sont flexibles, faciles à installer, adaptés aux mouvements et résistants aux vibrations et aux changements de température.



Simple, double ou triple tresse en acier inoxydable 316/320 à haute résistance à la traction

Tube intérieur ondulé en acier inoxydable 316 ou 320 sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

- Températures de -250°C à +550°C (nous consulter pour les températures maximales)
- Haute résistance aux changements de température
- Exposition à la chaleur, à l'abrasion, à la corrosion et à la moisissure
- Utilisation sous haute pression ou aspiration
- Absorption des vibrations
- Diamètre : de 6 mm (1/4") jusqu'à 400 mm (16")
- Convient pour les zones ATEX
- Normes : ISO 10380 : 2012, ISO 21012 : 2018




Flexibles Convoluté PTFE

CARACTÉRISTIQUES


PTFE BLANC

- Haute résistance chimique
- Idéal pour les industries pharmaceutiques et alimentaires nécessitant un faible frottement



PTFE ANTISTATIQUE NOIR

- Matériau conducteur
- Pour les applications industrielles impliquant le transfert de liquides inflammables ou explosifs



Raccords & accessoires

UNE LARGE GAMME DISPONIBLE

Trelleborg Lyon Services stock et distribue une large gamme de raccords et accessoires de haute qualité, conforme aux normes en vigueur dans l'industrie. Nous fournissons des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des clients, notre équipe d'experts offrant des conseils techniques et des recommandations.

RACCORDS

Plus de 2500 raccords en stock

Un catalogue complet : DIN, SMS, MACON....



Conception sur mesure & services optionnels



OPTION SUR FLEXIBLES

Ressort anti-flexion
Ressort de protection
Gaine d'identification thermoretractable
Traçage électrique
Traceur

ACIER INOXYDABLE

Double-enveloppe

COMPOSITE

Couleur et marquage personnalisés

PTFE

Renforcement
Tube lisse en PTFE
Raccords téflonnés

RACCORDS

Raccords usinés et/ou soudés sur-mesure

Qualité, Tracabilité & Réglementations

- Conformité aux normes en vigueur
- Service d'Inspection Interne
- 100% des flexibles sont éprouvés et contrôlés
- Traçabilité unitaire des flexibles garantie pendant 10 ans
- Soudeurs qualifiés inox et hastelloy TIG, MIG/MAG, selon NF en ISO 9606-1 2017

TMD
EN

13765

DESP
EN

9606-1 2017

PED
ISO



Logistiques & livraison



STOCK

Plus de **4500** références de tuyaux & raccords en stock



ZONE DE LIVRAISON mondiale



SUIVI

Lien de suivi de la livraison sur demande



LIVRAISON RAPIDE

de 24 à 48h en France métropolitaine



Trelleborg Services Flexibles & Raccords

En tant que leader mondial des solutions de transfert de fluides, nous combinons expertise, innovation et technologie de pointe pour faire progresser les industries des fluides. Notre nouveau site de Lyon marque un nouveau chapitre dans notre parcours, il a été conçu pour optimiser le service et améliorer notre expertise, en réunissant l'innovation et l'efficacité sous le même toit.



Trelleborg est un leader mondial des solutions polymères techniques utilisées pour l'étanchéité, l'amortissement et la protection d'applications stratégiques dans le cadre d'environnements exigeants.

Ses solutions techniques innovantes sont des accélérateurs de croissance durables pour ses clients.

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING



Trelleborg BU Fluid Handling Solutions

Trelleborg Clermont-Ferrand SAS, ZI La Combraude, rue de Chantemerle, CS 10725, 63050 Clermont-Ferrand cedex 2, France
Tel +33 (0)4 73 25 81 00 - Fax +33 (0)4 73 25 82 17
Email: tes.serviceclients@trelleborg.com