



Rollin® Resil


关键特性

- 水性和UV两用
- 优异的品质且用途广泛：
 - 超强的织物层
 - 良好的气垫层
 - 无经纬方向性便于使用
 - 可切割至气垫层保证浮雕高度
 - 可用CAD或人工切割

主要应用

商业，包装，表格机印刷

厚度：0.94 / 1.04毫米



Rollin Resil

✓ 参数指标

适用性	水性和UV上光两用
印刷表面颜色	蓝色
表面材质	橡胶
表面粗糙度 (Ra micro)	1.0
厚度 (毫米)	0.94 / 1.04
平均载荷量 N/cm2 0.23mm凹痕	250
最大线性伸长 (%)	<0.9
抗拉伸强度 (N/MM)	>60



WWW.TRELLEBORG.COM/PRINTING

For more information:

Visit us: www.trelleborg.com/printing

Email us: printing@trelleborg.com

Twitter: twitter.com/PrintingInsight

Youtube: youtube.com/user/PrintingInsights

Call us +86 21 5131 3183/ 5131 3157