

**Cuando se trate de maximizar el  
retorno de inversión, piensa  
Coaxcyl EM**



## **Coaxcyl EM**

### Características y Beneficios

1. Estructura en panal de abejas, para consistentes resultados de impresión y fácil manejo.
2. Capa de amortiguación para reducir bandeo.
3. Diseño de larga duración.
4. Suave montaje en prensa y preparación más rápida.



Durable protección  
en los extremos



Registro en aluminio  
preciso y duradero



Guía de corte  
Base cerámica

**Ax cyl**

## Características técnicas

|                                      |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aplicación</b>                    | Camisas rígidas de montaje neumático                                     |
| <b>Sistema tintas</b>                | Compatible con todas las tintas en flexo (base solvente, base agua y UV) |
| <b>Cintas de montaje</b>             | Compatible con todas las cintas de montaje del mercado                   |
| <b>Tolerancias diámetro Externo</b>  | Nominal +/- 20µm                                                         |
| <b>Tolerancia TIR</b>                | 20µm                                                                     |
| <b>Superficie</b>                    | Extremadamente durable Epóxica & Fibras técnicas                         |
| <b>Temperatura de utilización</b>    | De 20°C a 45°C                                                           |
| <b>Rangos de espesores</b>           | De 5 a 100mm                                                             |
| <b>Anchos</b>                        | De 200 a 2000mm                                                          |
| <b>Rangos Diámetros Stork</b>        | De 60 a 400mm                                                            |
| <b>Conductividad</b>                 | Cumple ATEX 95                                                           |
| <b>Requerimiento aire comprimido</b> | 6 bar @ mínimo 12l/seg.                                                  |
| <b>Limpieza</b>                      | Cualquier solvente compatible con tintas UV, base agua y solvente        |
| <b>Almacenamiento</b>                | Vertical / Horizontal indiferente                                        |



Trelleborg Printing Solutions, líder mundial en fabricación y proveedor de soluciones de impresión para aplicaciones offset, flexo y digital.  
Las camisas de montaje Axcyl de Trelleborg ayudan a mejorar el desempeño de impresión de manera eficiente y sostenible, tanto en banda ancha como angosta.

WWW.TRELLEBORG.COM/PRINTING

printingsm@trelleborg.com  
<https://www.linkedin.com/company/trelleborg-printing-solutions>  
<https://twitter.com/PrintingInsight>

