




关键特性

- 特别为金属两片罐印刷而研制的背胶橡皮布
- 科技领先的背胶涂布
 - 强劲的滚筒上的附着力
 - 方便从滚筒上移除

主要应用

金属两片罐印刷

厚度：1.95~1.98毫米



Printec 263

✓ 参数指标

油墨适性	传统油墨
橡胶表面颜色	紫色
厚度 （毫米）	1.95~1.98
平均载荷量 N/cm2 0.23mm凹痕	不适用
表面粗糙度 (Ra micro)	0.7~1.10
最大线性伸长 (%)	<2
抗拉伸强度 (kgf/cm)	>31.3
底布加强 - 防水/溶剂性能	不适用
附加信息	
应用	金属两片罐印刷



WWW.TRELLEBORG.COM/PRINTING

For more information:

Visit us: www.trelleborg.com/printing

Email us: printing@trelleborg.com

Twitter: twitter.com/PrintingInsight

Youtube: youtube.com/user/PrintingInsights

Call us +86 21 5131 3183 / 5131 3157