

Rollin® ロリンストリップ

断面図



使用用途

- ニスコーティング用（水性・UV兼用）

特徴

- スポットコーティングに最適。
- 剥離層が約0.8mmと深いレリーフ深度を保つことによりニス・インキの逆トラッピングを低減。
- ベース層は、耐水・耐溶剤性に優れ、内部へのニス・洗浄剤の侵入を防御。
- 優れた寸法安定性、見当精度。

仕様

- | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| • 表面ゴム色 | : 緑色 | • インキ適合性 | : 水性・UVニス |
| • 表面粗度 (Ra) | : 0.6~1.0 μ m未満 | • 全体硬度 (shore A) | : 75° |
| • 公称厚み | : 1.95mm | • 実測厚み | : 1.95 $\pm$ 0.02mm |



WWW.TRELLEBORG.COM/PRINTING

For more information:

Visit us: www.trelleborg.com/printing

Email us: printing@trelleborg.com

Twitter: twitter.com/PrintingInsight

YouTube: youtube.com/user/PrintingInsights

日本トレルボルグシーリングソリューションズ株式会社
プリンティングブランケット事業部
〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP 204号
TEL : 044-850-3010 FAX : 044-850-3012