


使用用途

- 枚葉印刷機全般
- 新聞輪転機
- 小型輪転機

断面図




特徴

- 表面ゴムと圧縮層を直接融合させ、ヘタリを抑え復元性に優れる。
- 優れたベタの着肉性と紙離れ。
- 圧縮性を高める為、圧縮層の気泡をより大きく機密性を確保。

仕様

- | | | | |
|-------------|-----------------|------------------|---------------------|
| • 表面ゴム色 | : 薄緑色 | • インキ適合性 | : 油性 • UV兼用 |
| • 表面粗度 (Ra) | : 1.3 μ m未満 | • 全体硬度 (shore A) | : 73° |
| • 公称厚み | : 1.95mm | • 実測厚み | : 1.95 $\pm$ 0.02mm |

(特性レーダーチャート)





WWW.TRELLEBORG.COM/PRINTING

For more information:

Visit us: www.trelleborg.com/printing

Email us: printing@trelleborg.com

Twitter: twitter.com/PrintingInsight

YouTube: youtube.com/user/PrintingInsights

日本トレルボルグシーリングソリューションズ株式会社
プリンティングブランケット事業部
〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP 204号
TEL : 044-850-3010 FAX : 044-850-3012