



关键特性

- 优异的印刷质量
- 超凡的实地油墨转移能力
- 优秀的网点还原和综合印刷能力
- 极好的剥离性能，适用于铝制品印刷

主要应用

金属印刷

厚度：1.96毫米



Vulcan DECO

✓ 参数指标

油墨适性	传统油墨
橡胶表面颜色	深蓝色
厚度 （毫米）	1.96
平均载荷量 N/cm2 0.23mm凹痕	600
表面粗糙度 (Ra micro)	1.2
最大线性伸长 (%)	<0.9
抗拉伸强度 (N/mm)	>60
底布加强 - 防水/溶剂性能	否
附加信息	
设计	专为高质量金属印刷所研制



WWW.TRELLEBORG.COM/PRINTING

For more information:

Visit us: www.trelleborg.com/printing

Email us: printing@trelleborg.com

Twitter: twitter.com/PrintingInsight

Youtube: youtube.com/user/PrintingInsights

Call us +86 21 5131 3183/ 5131 3157